

Alicate de montaje para anillos de retención, Longitud total: 200mm**Datos de pedido**

Número de pedido	719955 200
GTIN	4003773031208
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Puntas con forma especial para alojamiento de anillos de retención, sin agujeros de agarre. Con muelle de abertura.

Alicate pavonado, mangos con recubrimiento de plástico. Mordazas en ángulo de 30°.

Aplicación:

Para anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado y templado en aceite.

Descripción técnica

Abertura mínima	2,2 mm
Longitud total	200 mm
para Ø de eje	a partir de 12 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre
Forma mordazas	acodado 30°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	pavonado
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicata para anillos de seguridad