



Alicate de corte lateral de modelo resistente, de alto rendimiento, TwinForce®, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm



Datos de pedido

Número de pedido	723180 180
GTIN	4003773074779
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HCR); articulación superpuesta con construcción de articulación doble excéntrica.

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes.

Ventaja:

Alicate de corte lateral de modelo fuerte, de alto nivel, con aplicación de fuerza inferior en un 50 % con respecto a los alicates de corte lateral de modelo fuerte convencionales del mismo tamaño. El corte desplazado hacia atrás reduce la aplicación de fuerza.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	5,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3,2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	3 mm
Quality Dress	TwinForce
Norma	DIN ISO 5749

Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	sí
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante