



## Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A41



### Datos de pedido

Número de pedido	719905 A41
GTIN	4045197493149
Clase de artículo	72B

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico. **Forma B, mordazas acodadas 90°.**

**Aplicación:**

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descripción técnica

Forma	B
Longitud total	320 mm
Ø de puntas	3,2 mm
para Ø arandelas de seguridad exteriores	85 - 140 mm
Norma	DIN 5254 B
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 90°
Mango	revestidos de plástico

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad