



Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus, Ø de broca: 12 mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 787060 12 |
| GTIN | 4002395353514 |
| Clase de artículo | 76G |

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: SDS Plus

Longitud de espiral: 200 mm

Longitud total: 260 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Longitud de espiral | 200 mm |
| Longitud total | 260 mm |
| Ø de broca | 12 mm |
| Número de filos Z | 2 |
| Material de corte | MD |
| Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |