

**Alicate de montaje para anillos de retención, Longitud total: 170mm****Datos de pedido**

Número de pedido	719960 170
GTIN	4045197488763
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Puntas con forma especial para alojamiento de anillos de retención, sin agujeros de agarre. Con muelle de apertura.

Alicate cromado, mordazas rectas.

Aplicación:

Para anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre.

Material:

Acero al cromovanadio.

Descripción técnica

Abertura mínima	3,6 mm
Longitud total	170 mm
para Ø de eje	8 – 40 mm
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre
Forma mordazas	recto
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad

