



Mango de asiento para coronas huecas, Longitud total: 105mm



Datos de pedido

Número de pedido	788022 105
GTIN	4002395366255
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Con rosca M16 y taladro de asiento para broca de centrar.

Idóneo para:

Coronas huecas: n.º 788000

Suministro:

Incluye expulsor.

Nota:

Broca de puntear n.º 788070 tam. 120

Descripción técnica

Versión de mango	SDS-Plus
Longitud total	105 mm
Mango	SDS Plus
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Tipo de producto	Adaptador

Accesorios

Corona hueca de metal duro sin broca de centrar Ø de broca 50 mm	788000 50
Corona hueca de metal duro sin broca de centrar Ø de broca 68 mm	788000 68
Corona hueca de metal duro sin broca de centrar Ø de broca 35 mm	788000 35
Corona hueca de metal duro sin broca de centrar Ø de broca 90 mm	788000 90
Broca de centrar Longitud 120 mm	788070 120
Corona hueca de metal duro sin broca de centrar Ø de broca 82 mm	788000 82