

**Alicates de corte lateral para mecánico, cromados, Longitud total: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	724000 125
GTIN	4003773018506
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC.
Articulación empotrada con paso sin holgura.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	0,6 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1 mm
Longitud total	125 mm
con muelle de abertura conmutable	no
con muelle de abertura	no
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material	Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante