



## Brocas de metal duro de aplicación múltiple, Ø de broca: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	787040 6
GTIN	9002740008132
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

#### Aplicación:

**Taladrado rotativo** preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

#### Nota:

**¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)**

### Descripción técnica

Longitud de espiral	54 mm
Longitud total	100 mm
Ø de broca	6 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple