

**Alicates de corte lateral, modelo resistente, pulidos, Longitud total: 140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	723150 140
GTIN	4003773039747
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima. Alicates atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta \varnothing	2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing	3,1 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta \varnothing	1,5 mm
Longitud total	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicata cortante