

VBW**Macho de prerrosado para pernos CombiCUT®, Longitud total: 370mm**

Datos de pedido

Número de pedido	722400 370
GTIN	4005887007896
Clase de artículo	73K

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte frontal rígidas con filos desplazados lateralmente, templados por inducción. No es necesario reajustar la cuchilla. Los topes forjados evitan un ajuste imprevisto. Brazos tubulares pintados con cubiertas de plástico ergonómicas en los mangos.

Aplicación:

Para cortar a nivel alambres salientes.

Material:

Acero especial para herramientas, forjado en estampa.

Nota:

Sólo se pueden adquirir fresas portaplacas de recambio para modelos a partir de 2004.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	4 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	7 mm
Longitud total	370 mm
Mango	Mangos de plástico ergonómicos
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa, macho de prerrosado templado por inducción
Material	Acero especial para herramientas
Tipo de producto	Alicate cortante

