



Alicate de corte lateral compacto, X-Cur® cromado, con recubrimiento en mangos, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	724300 160
GTIN	4003773075134
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Con cabeza esbelta y filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). **Articulación empotrada** para una estabilidad máxima.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,8 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,7 mm
Longitud total	160 mm
Quality Dress	X-Cut
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate cortante