

Garant

Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene® de 2 componentes, Anchura de filo b: 3,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	660030 3,5
GTIN	4045197923080
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos, polivalentes, con varilla cónica.

Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada, punta negra con filo aplanado de forma planoparalela.

Mango rígido con superficie de **Haptoprene** agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. **A partir de tam. 8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.**

- **Filos aplanados planoparalelos que se adaptan exactamente a las ranuras de tornillo normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo sin fatiga y pares elevados.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Ventaja:

- **Filos escalonados planoparalelos con contacto de superficies en línea para una transmisión de par superior.**
- **Sin efecto Cam-out.**
- **Filos perfectamente adecuados para ranuras de tornillo normalizadas y no normalizadas.**
- **El redondeamiento liso y sin rebabas del extremo del mango evita la fricción en la palma de la mano.**
- **Forma abombada, ergonómica, con superficie de agarre firme, agradable al contacto con la piel que garantiza un trabajo a prueba de fatiga y pares elevados.**

- **Protección de desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	90 mm
Anchura de filo b	3,5 mm
Nombre de cuchilla	1
Grosor de filo a	0,5 mm
Longitud total	180 mm
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores