



Juego de destornilladores para ranura, con mango Kraftform, Número de destornilladores: 5



Datos de pedido

Número de pedido	660110 5
GTIN	4013288102256
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

Varilla de acero especial de gran dureza y tenacidad especial, **filos diamantados**. Varilla perfilada hexagonal a partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Ventaja:

- **Resistencia al desgaste máxima y fuerzas de expulsión reducidas gracias al recubrimiento de diamante.**
- **Trabajos rápidos y ergonómicos gracias al mango Kraftform.**
- **Transmisión de fuerza elevada gracias a las zonas blandas integradas.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño en la tapa.**

Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

Contenido:

1 destornillador n.º 660100 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4; 5,5; 7; 9

Descripción técnica

Número de destornilladores	5
----------------------------	---

Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 7 mm	660100 7
Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 3,5 mm	660100 3,5
Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 10 mm	660100 10
Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 9 mm	660100 9
Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm	660100 4
Soporte para tornillo Tipo 1	666425 1
Destornillador para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 5,5 mm	660100 5,5