

**Alicates de corte frontal, brillantes, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	721150 160
GTIN	4045197166203
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cabeza resistente con articulación corta. Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC). Alicates atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.

Norma:

DIN ISO 5748

Material:

Acero bonificado al cromo vanadio, templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5748
Mango	revestido de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro

Encabezamiento	pulido
Tipo de producto	Alicate cortante