



## Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	723500 160
GTIN	4003773040705
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante