

**Destornillador para ranura, con mango de madera, Anchura de filo b: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	660800 12
GTIN	4045197373083
Clase de artículo	62F

Descripción**Ejecución:**

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. **A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.** Superficie niquelada brillante.

Descripción técnica

Grosor de filo a	2 mm
Longitud de cuchilla cortante	200 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	13 mm
Anchura de filo b	12 mm
Longitud total	319 mm
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores