

Garant

**Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos,
Longitud total: 200mm**



Datos de pedido

Número de pedido	723040 200
GTIN	4045197417008
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4,2 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	3 mm
Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5749

Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicata cortante