

**Alicates de corte frontal pesados, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	721900 160
GTIN	4003773213796
Clase de artículo	73F

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo resistente, articulación superpuesta. Alicates atornillados en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Material:

Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite en varios niveles.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,3 mm
Norma	DIN ISO 5748
Mango	revestido de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC)
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	atornillado en negro
Encabezamiento	pulida

Tipo de producto

Alicate cortante