



## Destornillador para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 3,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Destornilladores robustos de múltiples usos, con hoja cónica (filo) y hexágono para ayuda de llave.

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla** de acero especial de gran dureza y tenacidad especial, **filos diamantados**. Varilla perfilada hexagonal a partir de tam. 5,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

#### Ventaja:

- **Resistencia al desgaste máxima y fuerzas de expulsión reducidas gracias al recubrimiento de diamante.**
- **Trabajos rápidos y ergonómicos gracias al mango Kraftform.**
- **Transmisión de fuerza elevada gracias a las zonas blandas integradas.**
- **Protección desenrollado.**
- **Identificación con símbolo de salida y tamaño en la tapa.**

#### Aplicación:

Para trabajos de reparación y montaje, para aflojar tornillos apretados firmemente, etc.

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	75 mm
Grosor de filo a	0,6 mm
Anchura de filo b	3,5 mm
Longitud total	156 mm

Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores