

**Garant****Cabezal de engarce a presión, Tipo: 2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	729624 2,5
GTIN	4045197200082
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

- **Engarzado exacto mediante avance lineal**
- **Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas**
- **Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica**
- **Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro**
- **Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.**

Con **tope de aislamiento para el posicionamiento exacto del contacto.**

**Aplicación:**

Para el tratamiento de conectores electrónicos.

**Idóneo para:**

Herramienta básica n.º 729611. Lengüetas para terminales y casquillos: F2,8, F4,8, F6,3 y F9,5; Contactos planos GHW: AFK y AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 y ELO; Kostal: contactos LKS 1,5 y SLK 2,8.

**Descripción técnica**

Para sección transversal de los conductores	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Engarce

