



Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe, Anchura de filo b: 7mm



Datos de pedido

Número de pedido	660300 7
GTIN	4013288018038
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas** y **capuchón de golpe** (tam. 12 y 14 sin zonas blandas; tam. 3,5 sin capuchón de golpe ni varilla continua).

Varilla hexagonal de acero especial tenaz al impacto continua **hasta el extremo del mango**.

A partir de tam. 4,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.

Descripción técnica

Grosor de filo a	1,2 mm
Longitud total	230 mm
Longitud de cuchilla cortante	125 mm
Anchura de filo b	7 mm
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave	10 mm
Quality Dress	932 A
Perfil de salida	Destornillador Plano
Tipo de producto	Destornilladores