



## Juego de destornilladores para ranura con mango de madera, Número de destornilladores: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	660810 7
GTIN	4045197373007
Clase de artículo	62F

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de madera de haya sellada, con caperuzón de montaje de cuero. Hoja de acero al cromovanadio, completamente templada. **A partir de tam. 5,5, hoja continua con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave.** Superficie niquelada brillante.

#### Contenido:

1 destornillador n.º 660800 de cada tamaño: Tam. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10; 12

### Descripción técnica

Número de destornilladores	7
Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 14 mm	660800 14
	660800 7

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 7 mm

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 4,5 mm

660800 4,5

Soporte para tornillo Tipo 1

666425 1

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 10 mm

660800 10

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 3,5 mm

660800 3,5

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 5,5 mm

660800 5,5

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 9 mm

660800 9

Destornillador para ranura, con mango de madera Anchura de filo b 12 mm

660800 12