

Garant
Cabezal de engarce a presión, Tipo: 10

Datos de pedido

Número de pedido	729626 10
GTIN	4045197293015
Clase de artículo	71B

Descripción
Ejecución:

Compresión paralela exacta con 4 mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Compresión cuadrang. según DIN = superficies de contacto óptimas.

- **Engarzado exacto mediante carrera lineal**
- **Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas**
- **Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica**
- **Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro**
- **Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.**

Aplicación:

Para el tratamiento de virolas de cable.

Idóneo para :

Herramienta básica GARANT n.º 729611.

Nota:

Otros cabezales intercambiables disponibles a petición.

Para sección transversal de los conductores: 0,08 - 10 mm²

Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores

0,08 - 10 mm²