

**Alicates de engarce, Tipo: F28/48****Datos de pedido**

Número de pedido	729720 F28/48
GTIN	4045197186515
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Ejecución económica. F48/63, con asiento para lengüetas para terminales incluido.

Longitud total: 230 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,25 - 2,5 mm²

Para lengüetas para terminales: F2,8 / F4,8

Descripción técnica

Longitud total	230 mm
Para lengüetas para terminales	F2,8 / F4,8
Para sección transversal de los conductores	0,25 - 2,5 mm ²
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Par de insertos de prensado Tipo F28/48	729730 F28/48
Juego de muelles para tenazas de prensado 2 piezas	729142