

**Garant**
**Cabezal de engarce a presión, Tipo: 16**

**Datos de pedido**

Número de pedido	729626 16
GTIN	4045197293022
Clase de artículo	71B

**Descripción**
**Ejecución:**

**Compresión paralela** exacta con 4 mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Compresión cuadrang. según DIN = superficies de contacto óptimas.

- **Engarzado exacto mediante carrera lineal**
- **Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas**
- **Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica**
- **Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro**
- **Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.**

**Aplicación:**

Para el tratamiento de virolas de cable.

**Idóneo para :**

Herramienta básica GARANT n.º 729611.

**Nota:**

Otros cabezales intercambiables disponibles a petición.

Para sección transversal de los conductores: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**Descripción técnica**

Para sección transversal de los conductores

2,5 - 16 mm<sup>2</sup>