

**Alicates de engarce, Tipo: F48/63****Datos de pedido**

Número de pedido	729720 F48/63
GTIN	4045197186522
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Ejecución económica. F48/63, con asiento para lengüetas para terminales incluido.

Longitud total: 230 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Para lengüetas para terminales: F4,8 / F6,3

**Descripción técnica**

Longitud total	230 mm
Para lengüetas para terminales	F4,8 / F6,3
Para sección transversal de los conductores	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Alicate de engarce

**Accesorios**

Juego de muelles para tenazas de prensado 2 piezas	729142
Par de insertos de prensado Tipo F48/63	729730 F48/63