



Tenaza de prensado para enchufes coaxiales, para cable coaxial tipo: RG316



Datos de pedido

Número de pedido	729825 RG316
GTIN	4003773051916
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Brazos con cubiertas de plástico en los mangos. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado. Para la compresión de conectores enchufables BNC y TNC.

Acero eléctrico al cromovanadio, templado en aceite. Mangos con cubiertas de varios componentes.

Adecuada para cable del tipo RG: 58; 174; 188; 316

Longitud total: 220 mm

Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Adecuada para cable del tipo RG	58; 174; 188; 316
Serie	PreciForce®
Quality Dress	PreciForce
Tipo de producto	Alicate de engarce