



## Alicates de engarce, Tipo: F48



### Datos de pedido

Número de pedido	729722 F48
GTIN	4003773051879
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

De acero especial. Perfiles de precisión, transmisión muy elevada, especialmente favorable en el caso de secciones transversales de engarce relativamente grandes.

Longitud total: 220 mm

Para sección transversal de los conductores: 0,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Para lengüetas para terminales: F2,8 / F4,8

### Descripción técnica

Longitud total	220 mm
Para sección transversal de los conductores	0,1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Para lengüetas para terminales	F2,8 / F4,8
Tipo de producto	Alicata de engarce