

HellermannTyton

Alicate para manguitos, Tipo: 4/5



Datos de pedido

Número de pedido	729930 4/5
GTIN	4031026185217
Clase de artículo	76C

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates de metal ligero con 3 espigas de acero acodadas (rectas para los tam. 8/10) intercambiables. Ancho de abertura regulable por medio de espárrago.

Aplicación:

Para abrir manguitos de caucho y de PVC.

Nota:

Utilizar punzones de recambio solo en función del tipo.

Long. de punzón útil: 55 mm

Longitud total: 150 mm

Long. de punzón total: 80 mm

Para Ø exterior de cable: 13 - 20 mm

para manguitos de Ø interior: 7,5 - 10 mm

Descripción técnica

para manguitos de Ø interior	7,5 - 10 mm
Long. de punzón total	80 mm
Para Ø exterior de cable	13 - 20 mm
Long. de punzón útil	55 mm
Longitud total	150 mm
Quality Dress	NA4/5
Tipo de producto	Alicate de engarce

Accesorios

Juego de punzones de recambio 3 piezas Tipo 4/5

729931 4/5

Muelle de alicate para manguitos Tipo 2

729320 2