



## Alicates de engarce, Tipo: 6IS



### Datos de pedido

Número de pedido	729700 6IS
GTIN	4045197166685
Clase de artículo	72B

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo de alicate de acero plano con mordazas configuradas para las compresiones más diversas (ver tabla). Cortador con rosca para pernos M2,6 – M5. Pelacables 0,75 – 6 mm<sup>2</sup>. Alicates pintado de negro, brazos con cubiertas de los mangos de plástico. Para pelar, cortar, comprimir, etc., preferentemente en el sector de reparaciones.

Longitud total: 220 mm

Para sección transversal de los conductores: 1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

### Descripción técnica

Para sección transversal de los conductores	1,5 – 6 mm <sup>2</sup>
Longitud total	220 mm
Tipo de producto	Alicates de engarce