

**Garant**

**Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 160mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	724840 160
GTIN	4045197417022
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante