

Klauke®**Tenaza de entallar, Tipo: 16QU****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 729880 16QU |
| GTIN | 4012078027908 |
| Clase de artículo | 76C |

Descripción**Ejecución:**

Con transmisión por palanca, **bloqueo forzado** compresión fiable garantizada y presión de apriete uniforme. Brazos de chapa de acero con revestimiento de PVC.

Aplicación:

Para terminales de cable de engarce a presión no aislados según DIN 46234.

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Longitud total | 325 mm |
| Para sección transversal de los conductores | 0,5 - 16 mm ² |
| Versión mango | revestido de plástico |
| Tipo de producto | Alicate de engarce |