



Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	724860 125
GTIN	4003773039501
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3 mm
Longitud total	125 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,5 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante