



Alicates de corte lateral modelo resistente, pulidos, con muelle de apertura, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 725230 160 |
| GTIN | 4003773065111 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. **Con muelle de apertura conectable.**

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Rendimiento de corte alambre duro hasta \varnothing | 2,5 mm |
| Rendimiento de corte cuerda de piano hasta \varnothing | 2 mm |
| Longitud total | 160 mm |
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing | 3,4 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Mango | Funda para mangos de fuertes paredes |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida |
| Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no |
| con muelle de abertura conmutable | sí |
| Tipo de producto | Alicata cortante |