

Klauke®**Tenaza de entallar, Tipo: 16R****Datos de pedido**

Número de pedido	729880 16R
GTIN	4012078027540
Clase de artículo	76C

Descripción**Ejecución:**

Con transmisión por palanca, **bloqueo forzado** compresión fiable garantizada y presión de apriete uniforme. Brazos de chapa de acero con revestimiento de PVC.

Aplicación:

Para terminales de cable y conectores tubulares no aislados (modelo normal).

Descripción técnica

Longitud total	325 mm
Para sección transversal de los conductores	0,75 - 16 mm ²
Versión mango	revestido de plástico
Tipo de producto	Alicate de engarce