

**Alicates de engarce, Tipo: 10NIS****Datos de pedido**

Número de pedido	729720 10NIS
GTIN	4045197166760
Clase de artículo	72B

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.

Ejecución económica. F48/63, con asiento para lengüetas para terminales incluido.

Longitud total: 230 mm

Para sección transversal de los conductores: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Descripción técnica**

Longitud total	230 mm
Para sección transversal de los conductores	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Tipo de producto	Alicate de engarce

**Accesorios**

Juego de muelles para tenazas de prensado 2 piezas	729142
Par de insertos de prensado Tipo 10NIS	729730 10NIS