



## Alicates de corte lateral modelo resistente, pulidos, con muelle de apertura, Longitud total: 180mm



### Datos de pedido

Número de pedido	725230 180
GTIN	4003773060192
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza rígida con filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. **Con muelle de apertura conectable.**

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,8 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2,2 mm
Longitud total	180 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,7 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda para mangos de fuertes paredes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	sí
Tipo de producto	Alicata cortante