

**Alicates de corte lateral ERGO™, cromados, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725240 160
GTIN	7314150106561
Clase de artículo	730

Descripción**Ejecución:**

Mordaza cromada. **Filos rectificadas progresivamente**, templados por inducción adicionalm. (aprox. 62 HRC). Con bisel de corte grueso, cercano a la articulación, para material duro y bisel de corte fino en las puntas para un corte óptimo del mat. blando. Cubiertas de pared gruesa en los mangos con **muelle de apertura conectable y desconectable**.

Norma:**DIN ISO 5749****Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Longitud total	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no

con muelle de abertura conmutable	sí
Tipo de producto	Alicate cortante