

**Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 180mm****Datos de pedido**

Número de pedido	724860 180
GTIN	4003773043706
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).  
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Longitud total	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no

con muelle de abertura conmutable

no

Tipo de producto

Alicate cortante