



Juego de brocas de percusión de metal duro "MX4", Ø de broca: 5-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda: Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.

Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. En caja de plástico.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **4 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789050: 1 ud. de cada
tam. 5; 6; longitud 110 mm;
tam. 6; 8; 10; longitud 160 mm

Descripción técnica

Número de filos Z	4
Ø de broca	5 - 10 mm
Embalaje	Caja de plástico
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 8X160 mm	789050 8X160
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 5X110 mm	789050 5X110
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 6X110 mm	789050 6X110
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 10X160 mm	789050 10X160
Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus ØxLongitud total 6X160 mm	789050 6X160