



## Broca de percusión de metal duro "MX4" SDS-plus, ØxLongitud total: 6X160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	789050 6X160
GTIN	4002395368938
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:

Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.

Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos. Cabezal de metal duro soldado de 4 filos.

#### Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

### Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Longitud de espiral	100 mm
Número de filos Z	4
Ø	6 mm
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus

Tipo de producto

Broca de cincel