

**Alicates de corte lateral pulidos, Longitud total: 110mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 724900 110 |
| GTIN | 4003773014324 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción**Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø | 1,2 mm |
| Longitud total | 110 mm |
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø | 2 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Mango | revestidos de plástico |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida |
| Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| con muelle de abertura conmutable | no |
| Tipo de producto | Alicate cortante |