



Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 725300 160 |
| GTIN | 4003773021995 |
| Clase de artículo | 73F |

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|---|---|
| Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø | 4 mm |
| Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø | 2 mm |
| Longitud total | 160 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Mango | Funda de varios componentes |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |

| | |
|---|----------------------------------|
| Material | Acero especial para herramientas |
| Superficie | cromado |
| Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no |
| con muelle de abertura conmutable | no |
| Tipo de producto | Alicate cortante |