

**Alicates de corte lateral pulidos, Longitud total: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	724900 125
GTIN	4003773213406
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,5 mm
Longitud total	125 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentados en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no

con muelle de abertura conmutable

no

Tipo de producto

Alicate cortante