



## Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform, Anchura de filo b: 6,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	662200 6,5
GTIN	4013288003089
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Varillas forjadas; los filos están ajustados estrictamente a la ranura normalizada de los tornillos de cabeza ranurada.

**Mango Kraftform** de plástico a prueba de golpes **con zonas blandas integradas**, que facilitan la transmisión del par y, por lo tanto, actúan protegiendo la mano y el brazo.

**Varilla** de acero especial altamente aleado. Superficie cromada nicromate, puntas en negro o puntas Lasertip recubiertas de níquel por procedimientos químicos.

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Nota:

En los destornilladores para electricistas está garantizada la máxima duración si se usan siempre ajustados a las ranuras de tornillo normalizadas. (ver parte de tablas). La elección del tamaño de destornillador correcto evita daños en la ranura del tornillo.

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	150 mm
Anchura de filo b	6,5 mm
Grosor de filo a	1,2 mm
Longitud total	255 mm
Punta de varilla	Lasertip
Quality Dress	334

Perfil de salida	Destornillador ranura
Tipo de producto	Destornilladores