

**Alicates de corte lateral brillantes, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	725250 160
GTIN	4045197166326
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2 mm
Longitud total	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Mango	revestidos de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no

Tipo de producto

Alicate cortante