

Garant

**Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal, SFW,
Longitud total: 130 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	725390 130
GTIN	4045197166371
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificadas de precisión; con bisel de corte fino. Brazos con cubiertas de plástico en los mangos y resorte de apertura.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing : 0,4 - 1,5 mm

Rendimiento de corte alambre medio duro hasta \varnothing : 0,4 - 1 mm

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre medio duro hasta \varnothing	0,4 - 1 mm
Longitud total	130 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta \varnothing	0,4 - 1,5 mm
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Mango	Fundas de plástico para mangos
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción y rectificadas
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Atributo del nombre de producto	SFW
Brazo con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Juego de muelles 2 piezas	719270
---------------------------	--------