

Garant

Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma puntiaguda con punta redondeada, SFW, Longitud total: 110mm



Datos de pedido

Número de pedido	725392 110
GTIN	4045197166388
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificadas de precisión; con bisel de corte fino. Brazos con cubiertas de plástico en los mangos y resorte de abertura.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	110 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	0,3 - 1,2 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta Ø	0,3 - 0,8 mm
Bisel de corte	Filo cortante muy fino
Mango	Funda de plástico
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción y rectificadas
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Atributo del nombre de producto	SFW

Brazo con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

Accesorios

Juego de muelles2 piezas	719270
--------------------------	--------