

Garant**Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE, Longitud total: 140mm**

Datos de pedido

Número de pedido	725310 140
GTIN	4045197501639
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	1,8 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	4 mm
Longitud total	140 mm
Norma	DIN ISO 5749
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango	Funda de varios componentes

Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante