



## Alicates de corte lateral para plásticos acodados 85°, KW, Longitud total: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	725570 160
GTIN	4003773046820
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.

Cabeza acodada 85°.

#### Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (**no para metal**).

#### Norma:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Acero eléctrico al vanadio, forjado y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Bisel de corte	sin filo de corte
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	pulida
Encabezamiento	acodado 85°
Atributo del nombre de producto	KW

con muelle de abertura	sí
para plásticos	sí
Tornillo de tope regulable	no
Tipo de producto	Alicate cortante